




GT-SPRINT


Anhang II. - Kabelsatz

FOTO DOKUMENTATION




Anschlusskabel Motor

- mit Hülse
- Schwarz ca. 75mm
- Rot ca. 55mm lang




Motoreinbau

- Typschild nach oben bzw. „Dellen“ nach unten
- rotes Kabel vorn am Motor
- schwarzes Kabel hinten am Motor



Anschlusskabel Leitkiel

- mit Stecker
- ca. 90mm lang



Anschluss Leitkiel

- Kabel Rot rechts
- Kabel Schwarz links

MATERIALNACHWEIS

Verwendetes Material:

- Flachsteckhülsen 2.8*0.8 MS blank (Conrad 736948)
- Flachstecker 2.8*0.8 MS blank (Conrad 737104)
- 2:1 Schrumpfschlauch 3,2mm blau bzw. schwarz und rot (Nessel SR3.2 PAE oder Reichelt SDH 3,2 BL/RT)
- Silikon Anschlusskabel 0,5mm², 1,5mm Durchmesser (Nessel, Typ NeG)

Lieferanten:

- "Conrad"
[Conrad Electronic SE](#)
[Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau](#)
- „Reichelt“
[Reichelt Elektronik GmbH & Co. KG](#)
[Elektronikring 1, 26452 Sande](#)
- „Nessel“
[Nessel Elektronik GmbH](#)
[Giselastr. 35, 63500 Seligenstadt](#)